

## 1574618 - MOCOM B FUTURA 17 L - sterilizer - 1 pc



### Déscription

**Le B Futura de Mocom** est une autoclave de classe B innovante, spécialement conçue pour rendre les processus de stérilisation plus rapides, plus efficaces et plus simples à utiliser. Grâce à son système de filtration d'eau intégré, aucune connexion externe à l'eau n'est nécessaire : il suffit de remplir le réservoir interne avec de l'eau du robinet. Cela élimine les problèmes liés au stockage et à la gestion de l'eau déminéralisée, tout en évitant l'usure causée par une mauvaise qualité d'eau.

Le B Futura propose un cycle complet de classe B en seulement 31 minutes. Grâce à la fonction exclusive de séchage modulaire, la durée de séchage peut être ajustée en fonction de la quantité de matériel à stériliser, ce qui réduit encore le temps total du cycle. Des composants internes fiables et de haute qualité garantissent des performances constantes et une grande durabilité.

Son écran tactile couleur capacitif de 5" et son interface intuitive rendent l'utilisation quotidienne particulièrement facile. Des tutoriels vidéo et des voyants lumineux assistent l'utilisateur étape par étape dans chaque opération. Grâce à **Sterilconnect**, les utilisateurs peuvent également contrôler et surveiller l'appareil à distance via tout appareil mobile connecté au réseau, comme un smartphone ou une tablette.

#### Caractéristiques principales :

- ? Cycle classe B rapide de 31 minutes avec séchage ajustable
- ? Système de déminéralisation intégré – pas de raccordement externe nécessaire
- ? Écran tactile couleur 5" avec interface intuitive
- ? Assistance intelligente via tutoriels vidéo et voyants lumineux
- ? **Sterilconnect** : commande et surveillance via smartphone ou tablette
- ? Conception compacte et économique en espace et en coûts

Le stérilisateur B Futura est disponible en trois tailles : 17 – 22 – 28 L.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mocom
<b>Poids du produit</b>	47 kg
	Non
<b>Nombre de plateaux</b>	5
<b>Dimension extérieure (L X H x P)</b>	480 x 500 x 600 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	250 x 350 mm
<b>Possibilité de connecter une imprimante</b>	Oui
<b>sku</b>	1574618
<b>Autonomie</b>	7 à 11 cycles
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Volume</b>	17 L