

## 1543484 - HK 45 coussin chauffant 44x33 cm - 100 W - 1 pc



### Déscription

Le coussin chauffant avec une couverture souple en matériau polaire fournit immédiatement de la chaleur avec 3 réglages grâce à une fonction de réchauffement rapide. Le matériau polaire est doux et doux pour la peau, respirant. L'oreiller s'éteint automatiquement après 90 minutes et dispose d'un contrôle automatique de la température et d'un interrupteur amovible. La housse peut être retirée et lavée en machine jusqu'à 30°.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 33 cm, L 44 cm
<b>SKU leverancier</b>	27303
<b>Code CNK</b>	CNK 2844-116
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Lavable en machine</b>	Oui
<b>Respirant</b>	Oui
<b>Chauffage rapide</b>	Oui
<b>Housse incluse</b>	Oui
<b>Housse lavable en machine</b>	Oui
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Niveaux de température</b>	3
<b>sku</b>	1543484
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce