

1540696 - HEINE set d'otoscope beta 400 fo avec poignée beta4 usb et étui - 3,5v - led - 1 pc



Déscription

L'otoscope Beta 400 donne un grossissement exclusif de 4,2x, plus de détails sur les structures anatomiques et est composé d'un boîtier entièrement métallique. Les lentilles sont résistantes aux rayures, ce qui garantit une durée de vie et une durée de vie sans entretien, les lampes n'ont jamais besoin d'être remplacées. Cet otoscope offre une profondeur de champ exceptionnelle, un large champ de vision et la vue d'ensemble nécessaire et une orientation parfaite lors des examens. L'otoscope fonctionne avec un éclairage à fibre optique qui fournit un éclairage homogène et brillant et une vue claire du conduit auditif et du tympan. La gradation de la lumière se fait en un mouvement pratique du doigt de 3% à 100%. Les parties de l'otoscope peuvent être facilement dépliées, ce qui rend le nettoyage de l'instrument pratique et facile.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINB-143.28.388
Taxe Bebat	0.05 EUR
Inclus dans le produit	Tête d'otoscope Beta 400 FO - 3,5V - LED; poignée BETA4 USB avec batterie rechargeable - 3,5V; câbleUSB et transformateur enfichable; 4 spéculumsréutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
sku	1540696
Agrandissement	4,2 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille standard
Type d'emballage	Pièce
Voltage	3,5 V