

## 1540696 - HEINE set d'otoscope beta 400 fo avec poignée beta4 usb et étui - 3,5v - led - 1 pc



### Déscription

L'otoscope Beta 400 donne un grossissement exclusif de 4,2x, plus de détails sur les structures anatomiques et est composé d'un boîtier entièrement métallique. Les lentilles sont résistantes aux rayures, ce qui garantit une durée de vie et une durée de vie sans entretien, les lampes n'ont jamais besoin d'être remplacées. Cet otoscope offre une profondeur de champ exceptionnelle, un large champ de vision et la vue d'ensemble nécessaire et une orientation parfaite lors des examens. L'otoscope fonctionne avec un éclairage à fibre optique qui fournit un éclairage homogène et brillant et une vue claire du conduit auditif et du tympan. La gradation de la lumière se fait en un mouvement pratique du doigt de 3% à 100%. Les parties de l'otoscope peuvent être facilement dépliées, ce qui rend le nettoyage de l'instrument pratique et facile.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINB-143.28.388
<b>Inclus dans le produit?</b>	Tête d'otoscope Beta 400 FO - 3,5V - LED; poignée BETA4 USB avec batterie rechargeable - 3,5V; câble USB et transformateur enfichable; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
<b>Taxe Bemat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1540696
<b>Agrandissement</b>	4,2 x
<b>Catégorie otoscopes</b>	Set d'otoscope
<b>Illumination</b>	LED
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille set d'otoscope</b>	Taille standard
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	3,5 V