

## 1561201 - Lampe frontale Ri-Focus - LED - 4 piles rechargeables - 1 pc



### Déscription

Lampe frontale sans fil Ri-Focus LED avec piles au lithium. La lampe frontale à DEL ri-focus de Riester fournit un éclairage optimal pour l'examen à une distance de 40 cm. La lumière LED a une durée de vie d'environ 50 000 heures. La lampe peut être utilisée avec des piles au lithium. Cette lampe frontale dispose d'un compartiment à piles intégré et d'une prise de charge. La lampe frontale peut être équipée de 4 piles au lithium (CR123A). Un simple interrupteur marche/arrêt est également situé sur le compartiment des piles. Fonctionnement sur piles : environ 4 heures avec des piles au lithium. En outre, la lampe frontale est fournie en standard sans chargeur, avec 4 piles au lithium rechargeables (lumière froide et très blanche - 6500 °Kelvin).

La lampe frontale Ri-Focus a un foyer réglable en continu d'environ 40 à 200 mm de diamètre (à une distance de travail de 40 cm). Le diagnostic est plus efficace grâce à la LED blanche haute puissance (140 lumens), la durée de vie de la LED pouvant atteindre 50 000 heures. La lampe frontale LED est dotée d'un bandeau facile à nettoyer, qui comporte une housse amovible et lavable.

### Caractéristiques

- Utilisation d'une seule main
- Bandeau sans fil et équilibré avec compartiment à piles intégré
- Diagnostic plus efficace grâce à la LED blanche haute puissance (140 lumens)
- Durée de vie des LED jusqu'à 50 000 heures
- Réduction significative de la consommation d'énergie et de la production de chaleur
- Version bandeau, avec compartiment à piles et prise de charge intégrée
- Le bandeau et le revêtement intérieur du bandeau sont faciles à nettoyer
- Particulièrement confortable à porter grâce au bandeau réglable
- Interrupteur marche/arrêt sur le compartiment des piles Prise de charge intégrée dans le compartiment de la batterie (chargeur non inclus)
- Lumière LED focalisable à une distance d'environ 40 cm / 15.75 in Ø 40 mm / 1.57 in - Ø 200 mm / 7.87 in, réglable en continu
- LED blanche avec 6 500 Kelvin

- Fonctionnement sur piles : environ 4 heures avec des piles au lithium. Fourni avec 4 piles au lithium rechargeables
- Poids : 210 g / 0,46 lb sans piles, 242 g / 0,54 lb avec piles au lithium CR 123 A, 259 g

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>sku</b>	1561201
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Type d'emballage</b>	Pièce