

## 1102566 - Versatus™ -WP I.V. katheter - 14G x 45 mm - oranje - 1 x 50 st



### Beschrijving

Versatus™ WP I.V. katheters is een steriele perifere katheter voor eenmalig gebruik. Met een gevleugelde naald met poort, bedoeld voor toegang tot het perifere vasculaire systeem.

## Specificaties

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                      | Terumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SKU leverancier</b>           | SR+DU1445PX(NIEUWSR+DU1445PD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Samenstelling</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katheter: polyurethaan + BaSO<sub>4</sub></li> <li>• Katheterhub met vleugels: polypropyleen</li> <li>• Canule (interne naald): roestvrij staal</li> <li>• Naaldhub: copolymeer styreen butadieen</li> <li>• Luer-lock cap: polypropyleen</li> <li>• Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen</li> <li>• Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan co-polymeer</li> <li>• Poort afsluiting: polypropyleen</li> <li>• Injectiepoortklep: silicone rubber</li> <li>• Protector: polyethyleen</li> </ul> |
| <b>Steriel</b>                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Latex vrij</b>                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Debiet</b>                    | 290 milliliter per minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interne diameter katheter</b> | 1.55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Externe diameter katheter</b> | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Veiligheidsmechanisme</b>     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>sku</b>                       | 1102566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Afmeting</b>                  | 14G x 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Afmeting in mm</b>            | 2 x 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kleur</b>                     | Oranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sterilisatie methode</b>      | Ethyleen oxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Europese Regelgeving</b>      | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type verpakking</b>           | Doos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |