

1577024 - MOTomed Layson.la Prof - Verlengbare chassis



Beschrijving

De **MOTomed loop.la prof** is een geavanceerd **arm- en beenbewegingsapparaat**, ontwikkeld voor gebruik in **klinieken, revalidatiecentra en therapieomgevingen**. Dankzij de combinatie van **digitale intelligentie, intuïtieve bediening en hygiënisch design** is dit apparaat ideaal voor dagelijkse therapie en revalidatie.

Met de innovatieve **touchbediening** kan eenvoudig worden gewisseld tussen arm- en benstraining, zonder extra handelingen of gereedschap. Het grote **7" kleurentouchscreen** biedt toegang tot diverse **therapieprogramma's, motiverende spelletjes, video's en slideshows**, waardoor de therapie aantrekkelijker en effectiever wordt.

De **MOTomed loop-serie** werd bekroond met de **German Design Award 2019** (Special Mention) vanwege het innovatieve ontwerp en de hoge gebruiksvriendelijkheid.

Belangrijkste kenmerken:

- **Digitale intelligentie** – eenvoudige omschakeling tussen arm- en benstraining via het touchscreen
- **Therapieprogramma's, spelletjes en video's** – motiverend en interactief
- **Slideshowfunctie via USB** – persoonlijke foto's als extra motivatie
- **Plastic-gecoate voet- en kuitsteunen** met desinfecteerbare fixatiebanden
- **QuickFix-voetsysteem** en plastic-gecoate handgrepen met snelkoppeling
- **Gasveerondersteunde hoogteverstelling** – traploos, zonder gereedschap
- **Hoogte-instelbare pedalen** (benen: 30–45 cm | armen: 90–105 cm)
- **Robuuste metalen constructie** en hygiënisch PC/ABS-kunststof omhulsel
- **Pedal radius quick adjustment** voor individuele training
- **Eenvoudig verplaatsbaar** dankzij grote transportwielen (Ø 13 cm)
- **Interfaces:** USB en seriële poort
- **Hygiënevriendelijk ontwerp** – afgeronde oppervlakken, eenvoudig te reinigen

Technische specificaties:

- **Afmetingen (L x B x H):** 70 × 60 × 107–122 cm
- **Gewicht:** 39 kg
- **Max. gebruikersgewicht:** 135 kg
- **Beeldscherm:** 7" (18 cm) kleurentouchscreen, inklapbaar en kantelbaar
- **Standbreedte apparaat:** 38,5 cm (gereduceerd)
- **Voeding:** 100–240 V~ / max. 120 VA
- **Frequentie:** 47–63 Hz

Specificaties

sku	1577024
Gewicht	39 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk